

## Uchwyty krzyżowe ze śrubą • DIN 6335 tworzywo sztuczne

24730.0304



### Opis produktu

#### Materiał

##### Uchwyt

- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z RAL 9005

##### Śruba

- Stal cynkowana galwanicznie

#### Więcej informacji

##### Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez ła z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiary			maks. [°C]	[g]	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l			
kształt L, Stal					
80	M16	50	110	214	24730.0304

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.