

## Uchwyty krzyżowe ze śrubą • DIN 6335 tworzywo sztuczne

24730.1101



### Opis produktu

#### Materiał

##### Uchwyt

- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z RAL 9005

##### Śruba

- Stal nierdzewna A2

#### Więcej informacji

##### Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiary			maks. [°C]	[g]	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l			
<b>kształt L, Stal nierdzewna</b>					
32	M6	15	110	11	24730.1101

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.