

Uchwyty krzyżowe ze śrubą • DIN 6335 tworzywo sztuczne

24730.1158



Opis produktu

Materiał

Uchwyt

- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z RAL 9005

Śruba

- Stal nierdzewna A2

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary			maks. [°C]	[g]	Nr art.
d ₁	d ₂ [mm]	l			
kształt L, Stal nierdzewna					
40	M8	40	110	30	24730.1158

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.