

## Uchwyty gwiazdowe • tworzywo sztuczne

24750.0034



### Opis produktu

#### Materiał

##### Pokrywa

- Tworzywo sztuczne (PA), niebieski zgodny z RAL 5015

##### Uchwyt

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

##### Tuleja gwintowana

- Stal nierdzewna

### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint - na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiary					Temperatura		Masa	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	min.	maks.	[g]	
					[°C]			
niebieski								
30	M4	14	19	7	-30	80	5,5	24750.0034

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.