

## Uchwyty gwiazdowe • tworzywo sztuczne

24750.0042



### Opis produktu

#### Materiał

##### Pokrywa

- Tworzywo sztuczne (PA), pomarańczowy zgodny z RAL 2004

##### Uchwyt

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

##### Tuleja gwintowana

- Stal nierdzewna

### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint - na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiary					Temperatura		Masa	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	min.	maks.	[g]	
[mm]					[°C]			
pomarańczowy								
40	M5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0042

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.