

Płaskie śruby radełkowane • DIN 653

24770.0138



Opis produktu

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

Materiał

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Więcej informacji


Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	l	Wymiary		d ₂	k	 [g]	Nr art.
		[mm]					
Stal							
M6	25			24	5	21	24770.0138

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.