

## Płaskie śruby radełkowane • DIN 653

24770.0500



## Opis produktu

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

## Materiał

- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

## Więcej informacji

## Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

## Rysunek



## Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>		Wymiary		d <sub>2</sub>		[g]	Nr art.
l		[mm]		k			
Stal							
M4	25			16	3,5	7	24770.0500

## Zgodność

## Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

## Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

## Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.