

Nakrętki wysokie radełkowane (z kołnierzem) · DIN 466

24780.0280



Opis produktu

Materiał


- Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana

Więcej informacji


Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary d ₃ [mm]	h	k	 [g]	Nr art.
M8	30	16	18	6	44	24780.0280

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.