

## Śruby radełkowane • tworzywo sztuczne

24830.0272



### Opis produktu

#### Materiał

##### Uchwyt

- Tworzywo sztuczne (PA), czarne

##### Śruba

- Stal nierdzewna 1.4567

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiary							min.  maks. [°C]	[g]	Nr art.	
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k				
Stal nierdzewna										
M10	25	16	18	36	22,5	12,5	-30	80	31	24830.0272

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.