

Elementy regulacji wysokości • wysokie

25120.0142



Opis produktu

Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń.
Do regulacji pionowej samoblokujące elementy do regulacji wysokości są wyposażone w gwint drobnozwojny. Wszystkie elementy posiadają przelotowy otwór do mocowania. Blokada gwintu służy jako ograniczenie wysokości dla maksymalnej wysokości regulacji.

Materiał

- Stal ulepszana cieplnie, cynkowana galwanicznie, chromowana

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary d ₃		Skok l ₃	Dla śruby	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.	Ładowność ¹⁾ maks.		Nr art.
		[mm]		[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[g]	
22	70	M50 x 1,5		40	M20	330	210	1421	25120.0142

¹⁾ Load capacity after deduction of the maximum preload force for screws 8.8.

Akcesoria

	Do regulacji wielkości elementu d ₂	Wymiary kluczy hakowych DIN 1810 kształt A		Nr art.
	[mm]	[mm]	[g]	
klucz hakowy do ustawiania wysokości				
	70	68 – 75	253	25120.0985

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.