

## Elementy regulacji wysokości • wysokie

25120.0146



### Opis produktu

Do regulacji poziomu maszyn i urządzeń.  
Do regulacji pionowej samoblokujące elementy do regulacji wysokości są wyposażone w gwint drobnozwojny. Wszystkie elementy posiadają przelotowy otwór do mocowania. Blokada gwintu służy jako ograniczenie wysokości dla maksymalnej wysokości regulacji.


### Materiał

- Stal ulepszana cieplnie, cynkowana galwanicznie, chromowana

### Rysunek





### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Wymiary d <sub>3</sub>		Skok l <sub>3</sub>	Dla śruby	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.	Ładowność <sup>1)</sup> maks.		Nr art.
		[mm]		[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[g]	
33	70	M50 x 1,5		40	M30	330	53	1167	25120.0146

<sup>1)</sup> Load capacity after deduction of the maximum preload force for screws 8.8.

### Akcesoria

	Do regulacji wielkości elementu d <sub>2</sub> [mm]	Wymiary kluczy hakowych DIN 1810 kształt A [mm]		Nr art.
			[g]	
<b>klucz hakowy do ustawiania wysokości</b>				
	70	68 – 75	253	25120.0985

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.