

Odbojniki gumowe • kształt ściętego stożka

25150.0738



Opis produktu

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.
Twardość $55 \pm 5^\circ$ shore A. Inne twardości ($40 \pm 5^\circ$ Shore A i $70 \pm 5^\circ$ Shore'a) na zapytanie.

Materiał

Podkładka

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Tuleja gwintowana

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus


- NBR

Więcej informacji

Inne produkty

- Stopy podporowe, Tłumiące drgania
- Odbojniki silikonowe, kształt ściętego stożka

Rysunek



rysunek 1

rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary						Siła sprężyny R ~ [N/mm]	Obciążalność maks. [N]	Droga sprężynowania ~ [mm]	Temperatura		Ciężar [g]	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	t				min.	maks.		
[mm]									[°C]			
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal												
38	M8	24,5	32	2	8	125	1200	9,5	-30	80	43	25150.0738

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.