

Odbojniki gumowe • niska budowa

25150.1151



Opis produktu

Do łożysk elastycznych, tłumiących i redukujących hałas. Chronią również powierzchnie. Gumowe zderzaki odporowe mogą być również używane jako podkładki dystansowe i stopki. Twardość 70 ±5° Shore A.

Materiał


Podkładka

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana


Korpus

- NBR

Rysunek



rysunek 1




rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary					Siła sprężyny R [N/mm]	Obciążalność maks. [N]	Droga sprężynowania [mm]	Temperatura		Ciężar [g]	Nr art.	
d ₁	h	d ₂ +0,5	d ₃ +0,5	s ₁				s ₂	min.			maks.
z otworem przelotowym – rysunek 1												
50	11	6	11	2,5	1,1	1223	3670	3	-30	120	51	25150.1151

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.