

## Odbojniki gumowe • niska budowa

25150.1250



### Opis produktu

Do łożysk elastycznych, tłumiących i redukujących hałas. Chronią również powierzchnie. Gumowe zderzaki odporne mogą być również używane jako podkładki dystansowe i stopki. Twardość  $70 \pm 5^\circ$  Shore A.

### Materiał


#### Podkładka

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana


#### Korpus

- NBR

### Rysunek



rysunek 1




rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Wymiary						Siła sprężyny R [N/mm]	Obciążalność maks. [N]	Droga sprężynowania [mm]	Temperatura		Ciężar [g]	Nr art.
d <sub>1</sub>	h	d <sub>2</sub> +0,5	d <sub>3</sub> +0,5	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>				min.	maks.		
z otworem przelotowym i podkładką adhezyjną – rysunek 2												
50	5	6	11	2,5	1,1	3600	3600	1	-30	120	41	25150.1250

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.