

Odbojniki gumowe • cylindryczne, montaż czołowy

25150.1556



Opis produktu

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.
Twardość $55 \pm 5^\circ$ shore A. Inne twardości ($40 \pm 5^\circ$ Shore A i $70 \pm 5^\circ$ Shore'a) na zapytanie.

Materiał


Podkładka

- Stal nierdzewna 1.4301

Korpus

- NBR

Rysunek



Informacje do zamówienia

| Wymiary | | | | | Siła sprężyny R ~ [N/mm] | Obciążalność maks. [N] | Droga sprężynowania ~ [mm] | Temperatura | | Ciężar [g] | Nr art. |
|----------------|----|------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|---------------|------------|
| d ₁ | h | d ₂ [mm] | d ₃ | s | | | | min. | maks. | | |
| 56 | 24 | 8,4 | 19,5 | 2 | 577 | 3460 | 6 | -30 | 120 | 63 | 25150.1556 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.