

Zawiasy • wydłużony z jednej strony

25165.0170



Opis produktu

Różne wersje obejmują wiele aplikacji wymagających niskiego obciążenia. Te metalowe zawiasy charakteryzują się prostą konstrukcją i różnymi wersjami:

- bez otworów
- z otworami
- z otworami dla śrub z łbem stożkowym

Wersja bez otworów może być zmontowana poprzez spawanie lub wstawianie określonego wzoru wiercenia.

Materiał


Korpus

- Stal nierdzewna 1.4301


Oś

- Stal nierdzewna 1.4301

Rysunek



rysunek 1 rysunek 2 rysunek 3



Informacje do zamówienia

| b ₁ | l ₁ | b ₂ | b ₃ | Wymiary | | | | | Siła trzymania | | | [g] | Nr art. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----|------------|
| | | | | d ₁ | d ₂ | h ₁ ~ | h ₂ | l ₂ | F ₁ ~ | F ₂ ~ [N] | F ₃ ~ | | |
| z otworami – rysunek 2, Stal nierdzewna | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 50 | 40 | 15 | 5,2 | 6 | 10 | 2 | 30 | 1600 | 2000 | 1000 | 79 | 25165.0170 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.