

## Zawiasy • wydłużony z jednej strony

25165.1070



### Opis produktu

Różne wersje obejmują wiele aplikacji wymagających niskiego obciążenia. Te metalowe zawiasy charakteryzują się prostą konstrukcją i różnymi wersjami:

- bez otworów
- z otworami
- z otworami dla śrub z łbem stożkowym

Wersja bez otworów może być zmontowana poprzez spawanie lub wstawianie określonego wzoru wiercenia.

### Materiał


#### Korpus

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana


#### Oś

- Stal nierdzewna 1.4301

### Rysunek



rysunek 1   rysunek 2   rysunek 3



### Informacje do zamówienia

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	Wymiary					Siła trzymania			[g]	Nr art.
				d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> ~	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~ [N]	F <sub>3</sub> ~		
z otworami – rysunek 2, Stal													
75	50	40	15	5,2	6	10	2	30	1600	2000	1000	79	25165.1070

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.