

## Zawiasy • wydłużony z obu stron

25165.2075



### Opis produktu

Różne wersje obejmują wiele aplikacji wymagających niskiego obciążenia. Te metalowe zawiasy charakteryzują się prostą konstrukcją i różnymi wersjami:

- bez otworów
- z otworami
- z otworami dla śrub z łbem stożkowym

Wersja bez otworów może być zamontowana poprzez spawanie lub wstawianie określonego wzoru wiercenia.

### Materiał


#### Korpus

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

#### Oś

- Stal nierdzewna 1.4301


### Rysunek



rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3



## Informacje do zamówienia

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	Wymiary						Siła trzymania			[g]	Nr art.	
				d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> ~	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~ [N]	F <sub>3</sub> ~			
[mm]														[g]	
<b>z otworami dla śrub z łbem stożkowym – rysunek 3, Stal</b>															
80	40	65	12,5	5	4	8,3	8	2	25	1200	1000	1000	58	<a href="#">25165.2075</a>	

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.