

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-średni; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3003.060



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3003 wyposażona jest w dwie końcówki ze średnio twardego elastomeru. Ta szara, średnio twarda końcówka (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką z gumy kompozytowej (seria 3202). Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną rękojeści, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm. Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3003.082).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX dwoma końcówkami ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia).
- Obudowa z żeliwa z wbudowaną tuleją ochronną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od D30mm do D80mm.
- Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3003.082).

Przykłady zastosowań

Do delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, praca z kamieniem naturalnym, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, układanie kafelków, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Material

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60		1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	3003.060

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.