

Młotki SIMPLEX, 50:40 • Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3007.051



Opis produktu

Ten młotek SIMPLEX posiada specjalne końcówki 50mm, które są wbudowane w obudowę 40mm. Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki detali o wrażliwych powierzchniach.

Model ten jest wyposażony w końcówkę z superplastiku (3207.051) po obu stronach. Ten bestseller firmy Halder to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona dzięki temu znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma wkładkami z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Ponadwymiarowe powierzchnie stykowe 50 mm są wbudowane w obudowę 40 mm: maksymalna ochrona podczas pracy na delikatnych powierzchniach.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie i ustawianie lekkich i delikatnych elementów, modelowanie, montaż mebli, fornirowanie i oklejanie, prace z delikatnymi materiałami, tapicerzy / rymarze, ostukiwanie mebli tapicerowanych, zwalnianie klamr

Materiał

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- Superplastik, biały
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary Długość x Szerokość x Wysokość [mm]		GTIN	ecl@ss 10.1	Nr art. ¹⁾
50	120	330	330 x 110 x 50	[g] 680	4030618305569	21-04-09-16	3007.051

¹⁾ Młotek został wyposażony w zestaw specjalnych końcówek 50 z jednej strony oraz 40 z drugiej.

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.