

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Nylon; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3008.050



Opis produktu

SIMPLEX serii 3008 wyposażony jest z obu stron w końcówkę nylonową. Ta biała końcówka (seria 3208) oferuje doskonałe właściwości udarowości i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Wykonana jest ona z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Co więcej, jest również odporna na oleje i smary. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30 mm do 80 mm oraz jako młot kowalski (3008.081).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami nylonowymi (białe, twarde, bardzo odporne na ścieranie, nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera, odporne na oleje i smary).
- Obudowa z żeliwa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 mm do Ø80 mm oraz jako młot kowalski.

Przykłady zastosowań

Dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, montaż obudów, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, prace blacharskie, naprawy i konserwacja

Materiał

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	 [g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
								
50	135	370	370 x 135 x 50	1130	4030618300243	AAA905c002	21-04-09-16	3008.050

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.