

Młotki brukarskie SIMPLEX • TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle

3012.081



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3012 zawiera popularną kombinację roboczą TPE-soft/guma. Niebieska wkładka TPE-soft (seria 3201) jest to najmniejsza wkładka z serii SIMPLEX, silnie amortyzująca drgania, a tym samym nadaje się do delikatnych prac. W porównaniu do tradycyjnych gumowych młotków nie pozostawia niepożądanego czarnego ścieru. Średnio twarda gumowa wkładka (seria 3202) jest bardzo odporna na ścieranie, amortyzująca i bezzapachowa oraz kilkakrotnie bardziej trwała niż tradycyjny młotek gumowy. Obudowa z żeliwa ciągliwego ma zintegrowaną osłonę trzonka, która zapewnia wysoką odporność na pęknięcie. Trzon z hickory o długich włóknach jest lakierowany i ma ergonomiczny kształt. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX, wszystkie składniki nadają się do wymiany i doposażenia. Dzięki temu można oszczędzać nie tylko pieniądze, ale też zasoby. Młotek ten jest dostępny w rozmiarze D 80 mm o ciężarze całkowitym 3205 g i długości całkowitej 80 cm, a także jako młotek z gumową wkładką i stojakiem (3012.281).

Cechy produktu:

- Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX jako połączenie robocze TPE-soft (niebieskie, miękkie, nieścieralne)/kompozycja gumowa (szare, średnia twardość, amortyzujące drgania, odporne na nieścieranie)
- Obudowa z żeliwa ciągliwego ze zintegrowaną osłoną trzonka, o wysokiej odporności na pęknięcie
- Wysokiej jakości ergonomiczny drewniany trzonek tłumiący drgania; obszar chwytu podwójnie malowany (odporny na zabrudzenie).
- Wszystkie elementy nadają się do wymiany/doposażenia, a więc są ekonomiczne i przyczyniają się do ochrony zasobów
- Są dostępne w rozmiarze D 80 mm (ciężar całkowity 3205 g), a poza tym jako młotek z gumową wkładką i stojakiem (3012.281).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów

Material

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80		3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.