

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3012.082



### Opis produktu

Ten młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX ma bardzo krótki trzonek. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię, na przykład podczas układania kostki brukowej. Seria SIMPLEX 3012 jest dostępna z popularną kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i gumy kompozytowej.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzacji uderzeń i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykle młotki gumowe.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie..

Bardzo krótki drewniany trzonek o wysokiej jakości, tłumiący drgania, ergonomicznie ukształtowany jest podwójnie lakierowany w obszarze chwytu, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć.

Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX D80mm z kombinacją końcówek z elastomeru miękkiego (niebieski, miękki, nie marszczy się) i gumy kompozytowej (czarny, średnio twardy, amortyzuje uderzenia, bezzapachowy, mało odporny na zużycie)
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną osłoną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
- Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

### Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie kafelków

### Materiał

#### Uchwyt

- Drewno

#### wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie




#### wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

#### Obudowa

- Żeliwo

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	wersja uchwytu	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
									
80	175	325	325 x 175 x 80	extra krótki	2740	4030618312888	AAA905c002	21-04-09-16	3012.082

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.