

Młotki brukarskie SIMPLEX • Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and Hickory handle

3012.281



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3012 jest dostępna z popularną kombinacją wkładek z miękkiego elastomeru i gumy kompozytowej.

Niebieska wkładka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką wkładką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Dzięki pomysłowemu kształtowi wkładka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Trzonek hikorowy o długości 700mm umożliwia bezproblemowe chwytanie młotka z pozycji stojącej. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie. Tłumiące drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm.

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Kompozytowa wkładka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, niebrudzący) i gumy z funkcją "stand-up" zapewnia pracę przyjazną dla pleców i zmniejsza konieczność schylania się.
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną osłoną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
- Trzonek hikorowy o długości 700mm można łatwo chwycić z pozycji stojącej.
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- Ta wersja jest dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, prace ciesielskie

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Material

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]			
80	175	800	800 x 175 x 80	3255	4030618312451	3012.281

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.