

Młotki brukarskie SIMPLEX • TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle

3013.081



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3013 zawiera kombinację roboczą TPE-soft/TPE-mid. Obie wkładki są wykonane z termoplastycznych elastomerów i nie zostawiają śladów farby, dzięki temu w porównaniu do tradycyjnych gumowych młotków nie pozostają niepożądane czarne ślady. Niebieska wkładka TPE-soft (seria 3201) jest to najmniejsza wkładka z serii SIMPLEX, silnie amortyzująca drgania, a tym samym nadaje się do delikatnych prac. Średnio twarda, szara wkładka TPE-mid (seria 3203) umożliwia uzyskanie dużej siły uderzenia, porównywalnej do wkładki z kompozycji gumowej (seria 3202). Obudowa z żeliwa ciągliwego ma zintegrowaną osłonę trzonka, która zapewnia wysoką odporność na pęknięcie. Wysokiej jakości ergonomiczny trzonek z materiału amortyzującego drgania ma podwójne malowanie w obszarze chwytu, a dzięki temu jest odporny na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX, wszystkie składniki nadają się do wymiany i doposażenia. Dzięki temu można oszczędzać nie tylko pieniądze, ale też zasoby. Młotek ten jest dostępny w rozmiarze D 80 mm o ciężarze 3125 g i długości całkowitej 80 cm.

Cechy produktu:

- Młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX jako połączenie robocze TPE-soft (niebieski, miękkie, nieścieralne)/TPE-mid (szare, średnia twardość, nieścieralne).
- Obudowa z żeliwa ciągliwego ze zintegrowaną osłoną trzonka, o wysokiej odporności na pęknięcie.
- Wysokiej jakości ergonomiczny drewniany trzonek tłumiący drgania; obszar chwytu podwójnie malowany (odporny na zabrudzenie).
- Wszystkie elementy nadają się do wymiany/doposażenia, a więc są ekonomiczne i przyczyniają się do ochrony zasobów.
- Dostępny w rozmiarze D80mm (ciężar całkowity 3125 g).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, praca z kamieniem naturalnym, konstrukcje z płyt kartonowo-gipsowych, montaż mebli, prace stolarskie

Material

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80		3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.