

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-miękki / plastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3016.060



Opis produktu

SIMPLEX serii 3016 jest dostępny z kombinacją końcówek z elastomeru miękkiego i tworzywa sztucznego.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a ponadto odporna na oleje i smary.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokiej jakości drewna jest pokryta podwójną warstwą lakieru w części chwytnej i dzięki temu odporna na zabrudzenia.

Według inteligentnej zasady SIMPLEX wszystkie komponenty są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX czołem z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, nie marszczy się) i tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary)
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 mm do Ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie

Material

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów
- Uniwersalny

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

| Ø | | | Wymiary | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art. |
|----|-----|-----|--|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Długość x Szerokość x Wysokość [mm] | | | | | |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 | 1450 | 4030618305606 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3016.060 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.