

Młotki brukarskie SIMPLEX • TPE-soft / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle 3017.081



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3017 zawiera kombinację roboczą TPE-soft/TPE-Superplastik. Niebieska wkładka TPE-soft (seria 3201) jest to najmniejsza wkładka z serii SIMPLEX, silnie amortyzująca drgania, a tym samym nadaje się do delikatnych prac. W porównaniu do tradycyjnych gumowych młotków nie pozostawia niepożądanego czarnego ścieru. Wkładka Superplastik (seria 3207) umożliwia uzyskanie większych sił uderzenia niż wkładki gumowe. Jest to wkładka z tworzywa sztucznego o średniej twardości, wykonana z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. W porównaniu do wtryskiwanych plastikowych wkładek mają znacznie większą odporność na zużycie i wytrzymałość. Obudowa z żeliwa ciągliwego ma zintegrowaną osłonę trzonka, która zapewnia wysoką odporność na pęknięcie. Wysokiej jakości ergonomiczny trzonek z materiału amortyzującego drgania ma podwójne malowanie w obszarze chwytu, a dzięki temu jest odporny na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX, wszystkie składniki nadają się do wymiany i doposażenia. Dzięki temu można oszczędzać nie tylko pieniądze, ale też zasoby. Młotek ten jest dostępny w rozmiarze D 80 mm o ciężarze 3 130 g i długości całkowitej 80 cm. Cechy produktu:

- Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX jako połączenie robocze TPE-soft (niebieskie, miękkie, nieścieralne)/Superplastik (białe, średnia twardość, bardzo odporne)
- Obudowa z żeliwa ciągliwego ze zintegrowaną osłoną trzonka, o wysokiej odporności na pęknięcie
- Wysokiej jakości ergonomiczny drewniany trzonek tłumiący drgania; obszar chwytu podwójnie malowany (odporny na zabrudzenie).
- Wszystkie elementy nadają się do wymiany/doposażenia, a więc są ekonomiczne i przyczyniają się do ochrony zasobów
- Dostępny w rozmiarze D 80 mm (ciężar całkowity 3130 g)

Przykłady zastosowań

Prace stolarskie, produkcja drzwi, montaż mebli, praca z kamieniem naturalnym

Materiał

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80		3130	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.