

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy, z funkcją "Stand-up"; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3022.260



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3022 wyposażona jest po obu stronach w końcówki z gumy kompozytowej. Ta średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) jest absolutnym bestsellerem. Bardzo cicha, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe. Firma Halder rozwinęła jeszcze bardziej ten bestseller: Wyróżniający się pomysłowym kształtem gumowa końcówka "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców.

Obudowa wykonana z żeliwa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D60mm i D80mm, również jako młotek kowalski (3022.261). Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3022.082).

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- Młotek z miękkimi końcówkami SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej i końcówki z gumy kompozytowej "stand-up" (czarna, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezzapachowy, odporny na zużycie).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3022.082).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, prace konserwacyjne i naprawcze

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60		1580	4030618311072	AAA905c002	21-04-09-16	3022.260

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.