

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Rubber composition, with "Stand-Up"; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3022.282



Opis produktu

Ten młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX ma bardzo krótki trzonek. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię, na przykład podczas układania kostki brukowej. Seria SIMPLEX 3022 wyposażona jest po obu stronach w końcówki z gumy kompozytowej. Ta średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) jest absolutnym bestsellerem. Bardzo cicha, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe. Firma Halder rozwinęła jeszcze bardziej ten bestseller: Wyróżniający się pomysłowym kształtem gumowa końcówka "stand-up" (3202.260) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie..

Bardzo krótki drewniany trzonek o wysokiej jakości, tłumiący drgania, ergonomicznie ukształtowany jest podwójnie lakierowany w obszarze chwytu, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.260) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- Młotek z miękkimi końcówkami SIMPLEX D80mm z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej i końcówki z gumy kompozytowej "stand-up" (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezwonny, odporny na zużycie).
- Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, prace konserwacyjne i naprawcze

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Wymiary			wersja uchwytu		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
Ø				[g]				
Długość x Szerokość x Wysokość [mm]								
80	175	325	325 x 175 x 80	2820	4030618312949	AAA905c002	21-04-09-16	3022.282

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.