

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-średni / kompozyt gumy; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3023.030



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3023 jest dostępna z końcówkami w kombinacji elastomer średni i guma kompozytowa.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) jest bardzo odporna na zużycie, amortyzuje uderzenia i jest bezzapachowa, dzięki czemu oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Szara końcówka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia on niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną rękojeści, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm oraz D60mm i D80mm, również z gumową wkładką, z nogą. Wersja D80mm jest dodatkowo dostępna z krótkim trzonkiem (3023.082).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia) i gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, o niskim zużyciu).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm oraz D60mm i D80mm, również z gumową wkładką, z nogą.
- D80mm dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3023.082).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, praca z kamieniem naturalnym

Material

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30		340	4030618302308	AAA905c002	21-04-09-16	3023.030

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.