

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-up" / TPE-średni; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3023.280



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3023 jest dostępna z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru i gumy kompozytowej z funkcją "stand-up". Końcówka z gumy średnio twardej z funkcją "stand-up" (3202.2) jest rozwinięciem bestsellera firmy Halder. Bardzo niski stopień zużycia, amortyzacja uderzeń i brak zapachu, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalne młotki gumowe. Pomysłowy kształt pozwala młotkowi bezpiecznie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców.

Szara końcówka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm. Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3023.282).

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- Młotek SIMPLEX z miękkimi końcówkami z kombinacją końcówek ze średnio twardym elastomerem (szary, średnio twardy, nie marszczy się) i gumą kompozytową z funkcją "stand-up" (czarna, średnio twarda, amortyzuje uderzenia, bezzapachowa, nie zużywa się).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm.
- D80mm dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3023.282).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, praca z kamieniem naturalnym

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80	2875	4030618312406	AAA905c002	21-04-09-16	3023.280

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.