

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3023.282



Opis produktu

Ten młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX ma bardzo krótki trzonek. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię, na przykład podczas układania kostki brukowej. Seria SIMPLEX 3023 jest dostępna z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru i gumy kompozytowej z funkcją "stand-up".

Końcówka z gumy średnio twardej z funkcją "stand-up" (3202.260) jest rozwinięciem bestsellera firmy Halder. Bardzo niski stopień zużycia, amortyzacja uderzeń i brak zapachu, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalne młotki gumowe. Pomysłowy kształt pozwala młotkowi bezpiecznie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców.

Szara końcówka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie..

Bardzo krótki drewniany trzonek o wysokiej jakości, tłumiący drgania, ergonomicznie ukształtowany jest podwójnie lakierowany w obszarze chwytu, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.260) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- Młotek SIMPLEX D80mm z miękkimi końcówkami z kombinacją końcówek ze średnio twardym elastomerem (szary, średnio twardy, nie marszczy się) i gumą kompozytową z funkcją "stand-up" (czarna, średnio twarda, amortyzuje uderzenia, bezzapachowa, nie zużywa się).
- Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, praca z kamieniem naturalnym

Material

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

wkładka 2

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		wersja uchwytu	[g]	GTIN	profc1@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.	
	Długość x Szerokość x Wysokość [mm]								
80	175	325	325 x 175 x 80	extra krótki	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.