

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-up" / Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem 3027.280



Opis produktu

Dzięki kombinacji gumy kompozytowej i superplastiku młotek SIMPLEX D60mm i D80mm jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach. Ten bestseller firmy Halder został teraz jeszcze bardziej udoskonalony:

Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na głowce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtłaczająco jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia. Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D60mm i D80mm, również jako młotek kowalski. Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3027.282).

Cechy produktu:

- Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej z funkcją "stand-up" (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezzapachowy, mało odporny na zużycie) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo trwały).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm, również jako młotek kowalski.
- D80mm dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3027.282).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, montaż kształtek typu I, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa płotów i ogrodzeń

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
80	175	490	490 x 175 x 80		2820	4030618312062	AAA905c002	21-04-09-16	3027.280

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.