

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Rubber composition / nylon; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3028.082



Opis produktu

Ten młotek z miękkim bijakiem SIMPLEX ma bardzo krótki trzonek. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię.

SIMPLEX serii 3028, dostępny z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej i nylonu, posiada szerokie spektrum zastosowania i dlatego jest szeroko wykorzystywany w przemyśle obróbki metali.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe. Końcówka nylonowa (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się on z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w temperaturach ujemnych. Co więcej, jest również odporna na oleje i smary.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie..

Bardzo krótki drewniany trzonek o wysokiej jakości, tłumiący drgania, ergonomicznie ukształtowany jest podwójnie lakierowany w obszarze chwytu, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX D80mm z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezwonny, mało odporny na zużycie) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na zużycie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder.

Przykłady zastosowań

Montaż elementów z ostrymi krawędziami, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal, konstrukcje stalowe, budowa obiektów targowych, naprawy i konserwacja

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		wersja uchwytu	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.	
	Długość	Szerokość x Wysokość							[mm]
80	175	325	325 x 175 x 80	extra krótki	2790	4030618312932	AAA905c002	21-04-09-16	3028.082

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.