

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-up" / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3029.260



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3029 obejmuje kombinację końcówek z gumy kompozytowej i miękkiego metalu. Dzięki pomysłowemu kształtowi końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala na pewne oparcie młotka na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób bardziej ergonomiczny i przyjazny dla kręgosłupa. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Wykonana z aluminium, srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarze 60mm i D80mm. Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3029.282).

Cechy produktu:

- Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej z funkcją "stand-up" (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezwonny, odporny na zużycie) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na wysoką temperaturę).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarze Ø60mm i Ø80mm.
- Wersja D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3029.282).
- Końcówka z miękkiego metalu wykonana jest z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.

Przykłady zastosowań

Budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
- Średnio twardy
- Tłumiące drgania
- Bezzapachowy
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	↑ ↓	← →	Wymiary	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60	1830	4030618311133	AAA905c002	21-04-09-16	3029.260

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.