

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-średni / plastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem 3036.060



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3036 jest dostępna z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru i tworzywa sztucznego.

Szara końcówka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytniej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, nie marszczy się) i tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary)
- Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 mm do Ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie

Material

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

wkładka 2

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów
- Uniwersalny

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60		1487	4030618304586	AAA905c002	21-04-09-16	3036.060

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.