

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Plastik / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem 3067.040



Opis produktu

SIMPLEX serii 3067 jest wyposażony w kombinację końcówek z tworzywa sztucznego i superplastiku.

Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda i odporna na oleje i smary. Końcówka z superplastiku (seria 3207) jest średnio twarda, zrobiona jest z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału, znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna posiada w części chwytowej podwójną warstwę lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Żeliwna obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 mm do Ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

Material

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów
- Uniwersalny

wkładka 2

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

| Ø | Wymiary | | Długość x Szerokość x Wysokość [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art. |
|----|---|---|--|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| |  |  | | | | | | |
| 40 | 115 | 325 | 325 x 115 x 40 | 613 | 4030618302476 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3067.040 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.