

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Plastik / nylon; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3068.060



### Opis produktu

SIMPLEX serii 3068 jest wyposażony w kombinację końcówek z tworzywa sztucznego i nylonu. Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary.

Końcówka nylonowa (seria 3208) posiada znakomite właściwości udarowości i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Wykonana jest z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału, dzięki czemu jest znacznie bardziej odporna na zużycie i trwała oraz nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø60mm.

### Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

### Materiał

#### Uchwyt

- Drewno

#### wkładka 1

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów
- Uniwersalny

#### wkładka 2

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

#### Obudowa

- Żeliwo

### Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość					
			[mm]	[g]				
60	150	405	405 x 150 x 60	1505	4030618304647	AAA905c002	21-04-09-16	3068.060

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.