

## SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Plastik / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem 3069.040



### Opis produktu

SIMPLEX serii 3069 jest wyposażony w kombinację końcówek z tworzywa sztucznego i miękkiego metalu. Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary. Wykonana z aluminium srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie. Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada w części chwytnej podwójną warstwę lakieru, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy. Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

#### Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na wysokie temperatury).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30 mm do Ø60 mm.

#### Przykłady zastosowań

Budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym

#### Material

##### Uchwyt

- Drewno

##### wkładka 1

- Plastik, czerwony
- twardy
- Odporny na działanie oleju i smarów
- Uniwersalny

##### wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

##### Obudowa

- Żeliwo

### Informacje do zamówienia

| Ø  | Wymiary   |   | Długość x Szerokość x Wysokość<br>[mm] | <br>[g] | GTIN          | profil@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art.  |
|----|---|---|--|--|---------------|------------------|-------------|----------|
|    |  |  |  |  |               |                  |             |          |
| 40 | 115   | 325   | 325 x 115 x 40                         | 684  | 4030618302544 | AAA905c002       | 21-04-09-16 | 3069.040 |

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.