

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • Superplastik / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3079.080



Opis produktu

SIMPLEX serii 3079 jest wyposażony w kombinację końcówek z superplastiku i miękkiego metalu.

Końcówka superplastikowa (seria 3207) jest średnio twardą końcówką z tworzywa sztucznego, wykonaną z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtłaczkowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z aluminium, srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej i jest dzięki temu odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30 mm do 80 mm oraz jako młot ślusarski (3079.081).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na wysokie temperatury).
- Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; powierzchnia chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- Dostępne w rozmiarach od 30 mm do 80 mm oraz jako młot ślusarski (3079.081).

Przykłady zastosowań

Naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, montaż obudów

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- Superplastik, białe
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
80	175	490	490 x 175 x 80		3379	4030618302636	AAA905c002	21-04-09-16	3079.080

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.