

Młotki brukarskie SIMPLEX • Nylon / metal miękki; z żeliwną obudową i uchwytem z drewna hikorowego

3089.081



Opis produktu

Młot ślusarski SIMPLEX serii 3089 jest wyposażony w kombinację końcówek z nylonu i miękkiego metalu.

Końcówka z białego nylonu (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, a także nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Co więcej, jest również odporna na oleje i smary. Wykonana z aluminium srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwyty, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Długowłóknisty i bardzo trwały trzonek hikorowy jest lakierowany i ergonomicznie ukształtowany. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ważący 3,660g wagi całkowitej oraz długości całkowitej 800mm, młot ten dostępny jest w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

- Młot ślusarski SIMPLEX z kombinacją końcówek z nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na wysokie temperatury).
- Żeliwny korpus ze zintegrowaną tuleją ochronną uchwyty i doskonałą odpornością na złamanie.
- Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
- Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,660g).

Przykłady zastosowań

Dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Materiał

Uchwyt

- Drewno hikorowe

wkładka 1

- Nylon, biały
- twardy
- Wytrzymały
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

wkładka 2

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę
- Do ciężkich prac

Obudowa

- Żeliwo

Informacje do zamówienia

Ø	↑ ↓	← →	Wymiary			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość							
			[mm]							
80	175	800	800 x 175 x 80			3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.