

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-średni; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3103.040



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3103 wyposażona jest po obu stronach w końcówkę ze średnio twardego elastomeru..

Ta szara, średnio twarda końcówka (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką z gumy kompozytowej (seria 3202). Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwyty pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia).
- Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytana pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30 do Ø60

Przykłady zastosowań

Do delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, praca z kamieniem naturalnym, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż mebli, układanie kafelków, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Materiał

Uchwyt

- Drewno

Wkładki

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

Obudowa

- Aluminium Al

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]					
40	115	325	325 x 115 x 40	 [g]	4030618300410	AAA905c002	21-04-09-16	3103.040

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.