

SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami • TPE-średni / nylon; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

3138.030



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3138 jest dostępna z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru i nylonu.

Szara końcówka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną końcówką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Końcówka nylonowa (seria 3208) oferuje doskonałe właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, a także nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Ponadto jest również odporna na oleje i smary.

Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwytu pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, nie marszczy się) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).
- Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).
- Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępny w rozmiarach od Ø30 do Ø60.

Przykłady zastosowań

Połączenia końcówek udarowych, pozycjonowanie i ustawianie lekkich i delikatnych elementów

Materiał

Uchwyt

- Drewno

wkładka 1

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

wkładka 2

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

- Aluminium Al

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30		203	4030618305439	AAA905c002	21-04-09-16	3138.030

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.