

Młotek kombinowany FERROPLEX • Motek ślusarski oraz młotek z miękkim bijakiem w jednym 3677.030



Opis produktu

Firma Halder zaprojektowała FERROPLEX jako młotek kombi 2 w 1 dla wszystkich, którzy chcą korzystać zarówno z zalet młotka stalowego, jak i z zalet młotka z miękkim obuchem. Główna młotka wykonana jest z wysokogatunkowej stali obrabianej cieplnie i starannie hartowana indukcyjnie na powierzchni uderzenia. Wymienny wkład nylonowy po przeciwnej stronie oferuje doskonałe właściwości udarowe i jest gwarantem połączenia maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się on z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładów z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest on znacznie bardziej odporny na zużycie i wytrzymały, a także nie odpyskuje nawet w ujemnych temperaturach. Odporna na złamanie rękojeść z rurki stalowej jest otoczona ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem gumowym.

FERROPLEX jest dostępny w rozmiarach 30mm o wadze całkowitej 600g i 35mm o wadze całkowitej 800g.

Cechy produktu:

- Młotek kombi 2 w 1 (młotek stalowy plus młotek z miękkim obuchem).
- Główna młotka wykonana z wysokogatunkowej stali obrabianej cieplnie, powierzchnia uderzenia hartowana indukcyjnie.
- Wymienny wkład wykonany ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.
- Odporny na złamanie trzonek z rurki stalowej z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem gumowym.
- Odporna na zużycie powłoka proszkowa zapobiega korozji.
- Dostępne w rozmiarach 30mm (600g) i 35mm (800g).

Przykłady zastosowań

Ogólne prace montażowe w przemyśle, rzemiośle i motoryzacji, prace w ramach, konserwacji i utrzymania ruchu, prace instalacyjne

Material

Uchwyt

- Rura stalowa z ergonomicznym uchwytem gumowym

Końcówka

- Nylon, biały
- twardy
- Bardzo odporny na ścieranie
- nie łuszczy się (nawet w ujemnych temp.)
- wytłumienie hałasu
- Do mocnego uderzania

Obuch młotka

- Stal ulepszana cieplnie, utwardzana indukcyjnie

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
30	104	290	290 x 104 x 30		600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030

Przykład aplikacji





Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.