

Młotki SIMPLEX • TPE-miękki; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego 3701.050



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3701 jest wyposażona po obu stronach w niebieską końcówkę z miękkiego elastomeru (seria 3201).

Jest to najbardziej miękka końcówka z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest niezwykle wytrzymały i trwały, zapewnia wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękkojęść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego elastomeru (niebieskie, miękkie, nie marszczące się, silnie amortyzujące uderzenia).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo solidna i trwała rękkojęść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø80mm.

Przykłady zastosowań

do bardzo delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, układanie kafelków, praca z kamieniem naturalnym, montaż mebli, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Materiał

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

Wkładki

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

| Ø | | | Wymiary | | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art. |
|----|-----|-----|--------------------------------|--|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Długość x Szerokość x Wysokość | | | | | | |
| | | | [mm] | | [g] | | | | |
| 50 | 135 | 335 | 335 x 135 x 50 | | 1190 | 4030618303343 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3701.050 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.