

Młotki brukarskie SIMPLEX • Superplastik; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i uchwytem z włókna szklanego

3707.081



Opis produktu

Młot ślusarski SIMPLEX serii 3707 jest wyposażony po obu stronach w końcówkę z tworzywa sztucznego Superplastik. Ten bestseller firmy Halder jest końcówką z średnio twardego tworzywa sztucznego, wykonanego z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzywa sztucznego formowanych wtryskowo jest ona dzięki temu znacznie bardziej odporna na zużycie i trwała.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia. Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ważący 3,480g wagi całkowitej oraz długości całkowitej 800mm, młot ten dostępny jest w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

- Młot ślusarski SIMPLEX z dwoma końcówkami z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na duże oszczędności kosztów i zasobów.
- Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,480g).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie

Materiał

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

Wkładki

- Superplastik, biały
- Średnio twardy
- Wytrzymały
- Odporny na ścieranie

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80		3480	4030618304845	AAA938c002	21-04-09-20	3707.081

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.