

## Młotki SIMPLEX • Miękki metal; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego 3709.080



### Opis produktu

SIMPLEX seria 3709 wyposażony jest z obu stron w miękką końcówkę metalową. Wykonana z aluminium, srebrna końcówka (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia. Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękkojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć. Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30 mm do 80 mm oraz jako młotek ślusarski (3709.081).

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego metalu (srebrny, twardy, żaroodporny).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękkojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø80mm oraz jako młot ślusarski.
- Końcówka z miękkiego metalu jest wykonana z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.

### Przykłady zastosowań

Do ciężkich prac, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

### Materiał

#### Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

#### Wkładki

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę

#### Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

### Informacje do zamówienia

| Ø  |     |     | Wymiary                                |  |      | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Nr art.  |
|----|-----|-----|--|--|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |     |     | Długość x Szerokość x Wysokość<br>[mm] |  |      |               |                   |             |          |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80                         |  | 4290 | 4030618303633 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3709.080 |

Przykład aplikacji





## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.