

## Młotki brukarskie SIMPLEX • Miękki metal; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i uchwytem z włókna szklanego

3709.081



### Opis produktu

Młot ślusarski SIMPLEX serii 3709 jest wyposażony z obu stron w miękką końcówkę metalową. Wykonana z aluminium, srebrna końcówka (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia. Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Młot ten, o masie całkowitej 4,650g i długości całkowitej 800mm, dostępny jest w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

- Młot ślusarski SIMPLEX z dwoma końcówkami z miękkiego metalu (srebrny, twardy, żaroodporny)
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, nieorganiczna (niewrażliwa na wilgoć).
- Wszystkie części mogą być wymieniane, co daje duże oszczędności kosztów i zasobów.
- Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 4,650g).
- Końcówka z miękkiego metalu jest wykonana z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.

### Przykłady zastosowań

Do mocnego uderzania, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

### Material

#### Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

#### Wkładki

- Metal miękki, srebrny
- twardy
- Odporny na wysoką temperaturę
- Do ciężkich prac

#### Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

### Informacje do zamówienia

Ø	Wymiary		Długość x Szerokość x Wysokość [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
80	175	800	800 x 175 x 80	4650	4030618300915	AAA938c002	21-04-09-20	3709.081

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.