

Młotki SIMPLEX • TPE-miękki / TPE-średni; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego

3713.030



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3713 jest dostępna z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i i średnio twardego elastomeru. Obie końcówki są termoplastycznymi elastomerami i nie pozostawiają po sobie żadnych kolorowych śladów ani - w przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych - niepożądanych czarnych śladów.

Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. Szara, średnio twarda końcówka z elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia, która jest porównywalna z siłą uderzenia końcówki z gumy kompozytowej (seria 3202).

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia. Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, bez marszczenia) i średnio twardego (szary, średnio twardy, bez marszczenia).
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach od Ø30mm do Ø60mm.

Przykłady zastosowań

Do bardzo delikatnych materiałów, ogród i kształtowanie terenu, układanie kafelków, praca z kamieniem naturalnym, montaż mebli, konstrukcje z płyt kartonowo - gipsowych, montaż okien i drzwi prace stolarskie

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- TPE-średni, szary
- nie brudzący
- Średnio twardy

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość						
			[mm]		[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34		449	4030618305750	AAA905c002	21-04-09-16	3713.030

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.