

Młotki SIMPLEX • TPE-miękki / miedź; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego 3714.040



Opis produktu

Seria SIMPLEX 3714 dostępna jest z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i miedzi. Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Kończówka miedziana (seria 3804), jako najtwardszą końcówką w programie SIMPLEX, wytwarza bardzo duże siły uderzenia, ale w porównaniu z młotkiem stalowym jest łagodniejsza. Zastępuje ona konwencjonalny młotek miedziany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia. Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamanie. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicach 30mm i 40mm.

Cechy produktu:

- Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z elastomeru miękkiego (niebieski, miękki, bez marszczenia) i miedzi (twardy)
- Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
- Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
- Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
- Dostępne w rozmiarach Ø30mm i Ø40mm.

Przykłady zastosowań

Budowa instalacji przemysłowych, prace blacharskie, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym

Material

Uchwyt

- Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

- Elastomer TPE-miękki, niebieski
- nie brudzący
- miękkie

wkładka 2

- miedź z tulejką plastikową
- twardy

Obudowa

- Żeliwo, wzmocnione, czarne

Informacje do zamówienia

Ø			Wymiary			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-16	Nr art.
			Długość x Szerokość x Wysokość [mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40		1132	4030618305798	AAA905c002		3714.040

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.